



Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 30X32mm



Date comandă

Numărul de comandă	619200 30X32
GTIN	4018754022021
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței, deosebit de ușor de manevrat. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii 2	32 mm
Ø maxim inel D_2 max	50,5 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	22 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	20 mm
Lungime cheie L	300 mm
Deschiderea cheii 1	30 mm
Ø maxim inel D_1 max	48,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
Inel deschis	da
Tip produs	Cheie reglabilă