

**Bit bi-hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	647000 30
GTIN	4018754009879
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Deschideri ale cheii cu toleranțe strânse. Locaș pătrat conform DIN 3120-D 25 cu gaură și cap de deblocare.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Lungime	65 mm
Deschiderea cheii	30 mm
Ø pe partea de antrenare	42,5 mm
Pătrat de antrenare	1 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

