



Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 22X24mm



Date comandă

Numărul de comandă	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp oval, aderent, foarte stabil. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	243 mm
Deschiderea cheii ₂	24 mm
Ø maxim inel D ₁ max	38,5 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	15 mm
Deschiderea cheii ₁	22 mm
Înălțime maximă inel h ₂ max	16 mm
Ø maxim inel D ₂ max	42 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă