



Chei inelare duble cu clichet pentru șuruburi Torx®, Profil Torx®: E6XE8



Date comandă

Numărul de comandă	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Cu clichete deosebit de ușor manevrabile. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Lungimea totală L: 130 mm

Ø maxim inel D1: 16,5 mm

Ø maxim inel D2: 17 mm

Înălțime maximă inel h₁: 6,5 mm

Înălțime maximă inel h₂: 7 mm

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h ₂	7 mm
Torx®-Profil ₂	E8
Torx®-Profil ₁	E6
Lungimea totală L	130 mm
Ø maxim inel D2	17 mm
Înălțime maximă inel h ₁	6,5 mm
Ø maxim inel D1	16,5 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă