



Cap de clichet, 3/4 inch cu mâner



Date comandă

Numărul de comandă	645100
GTIN	2050001016225
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123, pătrat exterior cu DIN 3120 B 20 cu știft proiectat cu arc, pătrat interior conform DIN 3120 D 20 cu gaură și cap de deblocare.

Standard:

DIN 3122-D 20

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 3/4 inch

Număr de dinți: 36

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/4 inch
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	622 mm
Număr de dinți	36
Unghi de lucru	10 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
Lățime cap clichet	70 mm
Tip produs	Clichet

Accesorii

Cap de clichet, 3/4 inch fără mâner

645000

Set piese de schimb 3/4 inch

645200