

**HOLEX****Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 24X27mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 619705 24X27  |
| GTIN               | 4045197673428 |
| Clasa articolului  | 62A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp oval, aderent, foarte stabil. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

**Standard:****DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Deschiderea cheii $1$            | 24 mm               |
| Înălțime maximă inel $h_{2\max}$ | 17 mm               |
| Ø maxim inel $D_2\max$           | 46,4 mm             |
| Lungime cheie L                  | 258 mm              |
| Ø maxim inel $D_1\max$           | 42,4 mm             |
| Deschiderea cheii $2$            | 27 mm               |
| Înălțime maximă inel $h_{1\max}$ | 16 mm               |
| Dimensiuni deschidere chei       | metric              |
| Standard                         | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Poziție inel                     | 10 grad             |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Material   | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață  | cromat            |
| Tip produs | Cheie reglabilă   |