



Chei inelare duble cu clichet pentru șuruburi Torx®, Profil Torx®: E10XE12



Date comandă

Numărul de comandă	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Cu clichete deosebit de ușor manevrabile. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Lungimea totală L: 150 mm

Ø maxim inel D1: 18,5 mm

Ø maxim inel D2: 20 mm

Înălțime maximă inel h₁: 7,3 mm

Înălțime maximă inel h₂: 7,7 mm

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h ₁	7,3 mm
Torx®-Profil ₂	E12
Ø maxim inel D2	20 mm
Ø maxim inel D1	18,5 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime maximă inel h ₂	7,7 mm
Torx®-Profil ₁	E10
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă