

**Bit bi-hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 36mm****Date comandă**

Numărul de comandă	647000 36
GTIN	4018754009909
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Deschideri ale cheii cu toleranțe strânse. Locaș pătrat conform DIN 3120-D 25 cu gaură și cap de deblocare.

**Standard:**

**DIN 3124**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	36 mm
Ø pe partea de antrenare	49,5 mm
Lungime	67 mm
Pătrat de antrenare	1 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

