


**Bit bi-hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	647050 60
GTIN	4045197561169
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Deschideri ale cheii cu toleranțe strânse. Locaș pătrat conform DIN 3120-D 25 cu gaură și cap de deblocare.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungime	84 mm
Ø pe partea de antrenare	82 mm
Deschiderea cheii	60 mm
Pătrat de antrenare	1 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

