

**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 200x32x51, Tip: NK36****Date comandă**

Numărul de comandă	596410 NK36
GTIN	9003176642563
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate și planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. **Utilizare universală** pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuțirea, rectificarea sculelor.

Aplicație:

Pentru oțeluri profilate și oțeluri slab aliate, precum și fontă cenușie.

Specificație:

Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

Descriere tehnică

Grad de finețe	grosier
Granulație	36

Prescurtare pentru material abraziv	A
Viteză periferică maximă	40 m/s
Specificație	Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Procedeu de șlefuire	Polizor de banc
Ø interior al inelului de reducere	32 mm
Forma	1
Ø discurilor D	200 mm
Lățimea discului T	32 mm
Caracteristici nume produs	200×32×51
Ø găurii H	51 mm
Tip produs	Disc de polizat

Accesorii

Set inele de reducere Pentru gaura naturală a pietrei de polizor 51 mm

596000 51