


**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 150x20x32, Tip: C800****Date comandă**

Numărul de comandă	596200 C800
GTIN	9003170072045
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Discuri de lustruire cu liant elastic, foarte moi. Viteză maximă de lucru 25 m/s.

Aplicație:

Pentru rectificarea tășurilor, polizare, șlefuire cu efecte și lucrări ușoare de debavurare. Diametrul flanșei de strângere trebuie să fie de cel puțin 2/3 din diametrul discului.

Specificație:

Liant cu carbură de siliciu PU.

Livrare:

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

Descriere tehnică

Grad de finețe	extra-fin
Granulație	800
Prescurtare pentru material abraziv	SiC

Viteză periferică maximă	25 m/s
Specificație	Carbură de siliciu liată cu PU
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Procedeu de șlefuire	Polizor de banc
Ø interior al inelului de reducere	25 mm
Ø interior al inelului de reducere	20 mm
Ø interior al inelului de reducere	16 mm
Forma	1
Ø discurilor D	150 mm
Lățimea discului T	20 mm
Caracteristici nume produs	150×20×32
Ø găurii H	32 mm
Tip produs	Disc de polizat

Accesorii

Set inele de reducere Pentru gaura naturală a pietrei de polizor 32 mm

596000 32