



Piatră abrazivă diamantată combinată în formă de oală pentru capac S0 / S0E DxAxH (mm), 100x30x20, Tip: D64



Date comandă

Numărul de comandă	597112 D64
GTIN	9003171539394
Clasa articolului	53Y

Descriere

Execuție:

Pietre abrazive în formă de oală cu strat abraziv din CBN, respectiv diamantat.

Pietre de rectificat pentru scule ultraperformante cu strat din material superabraziv (CBN respectiv diamantat) cu liant de rășină sintetică pentru durabilitate ridicată și rată înaltă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibrațiilor și astfel rectificarea silențioasă cu rezultate constante și calitate înaltă a suprafeței.

Aplicație:

Pentru rectificare de eboș și rectificare de finisare economică a sculelor din HSS și carbură fără schimbarea discurilor de rectificat pentru Deckel S0 / S0E. Utilizare posibilă în pereche cu Cod 597111 / 597112 resp. 597121 / 597122.

Strat de acoperire diamantat pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu șpan scurt, neferoase precum carbura, materiale pentru scule policristaline (PKD), materiale ceramice (PKS). **Specificații: D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

Descriere tehnică

Granulație	D64
Prescurtare pentru material abraziv	D
Specificație	Carbură D64C50B W
Material abraziv	Diamant
Procedeu de șlefuire	Rectificarea sculelor
Forma	11A2
Ø discurilor D	100 mm
Lățimea discului T	30 mm
Caracteristici nume produs	100×30×20
Ø găurii H	20 mm
Lățime strat abraziv W parte frontală	8 mm
Înălțime strat abraziv X	2 mm
Tip produs	Disc de șlefuit în formă de oală

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		