

**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 175x25x32, Tip: EK60****Date comandă**

Numărul de comandă	596310 EK60
GTIN	9003170160223
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate și planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. **Utilizare universală** pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuțirea, rectificarea sculelor.

Aplicație:

Pentru oțeluri călite și HSS.

Specificație:

Corindon nobil alb, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

Descriere tehnică

Grad de finețe	mediu
Granulație	60

Prescurtare pentru material abraziv	A
Viteză periferică maximă	40 m/s
Specificație	Corindon nobil alb, grad de duritate M
Material abraziv	Corindon nobil alb
Procedeu de șlefuire	Polizor de banc
Ø interior al inelului de reducere	25 mm
Ø interior al inelului de reducere	20 mm
Ø interior al inelului de reducere	16 mm
Forma	1
Ø discurilor D	175 mm
Lățimea discului T	25 mm
Caracteristici nume produs	175×25×32
Ø găurii H	32 mm
Tip produs	Disc de polizat

Accesorii

Set inele de reducere Pentru gaura naturală a pietrei de polizor 32 mm

596000 32