

**Disc de șlefuit ceramic în formă de oală D×A×H (mm), 80×40×20, Tip: SK80****Date comandă**

Numărul de comandă	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Piatră abrazivă în formă de oală cu: **Corindon sinterizat. Specificații: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Avantaj:

Cu impregnare cu rășină sintetică de jur împrejur pentru o stabilitate mai mare a muchiilor.

Aplicație:

Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor de așchiere precum burghie, freze etc.

Se recomandă șlefuirea umedă cu emulsie sau cu ulei de așchiere.

Descriere tehnică

Granulație	80
Prescurtare pentru material abraziv	A
Material abraziv	Corindon sinterizat
Specificație	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Procedeu de șlefuire	Rectificarea sculelor

Forma	6
Ø discurilor D	80 mm
Lățimea discului T	40 mm
Caracteristici nume produs	80×40×20
Ø găurii H	20 mm
Grosime perete W	6 mm
Grosime parte inferioară E	10 mm
Tip produs	Disc de șlefuit în formă de oală