


**Disc de șlefuit ceramic în formă de oală D×A×H (mm), 100×50×20, Tip: SC80****Date comandă**

Numărul de comandă	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Piatră abrazivă în formă de oală cu: **Carbură de siliciu verde. Specificații: C80I5V15-W-Carbide.**

Aplicație:

- **Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor de așchiere precum burghie, freze etc.**
- **Se recomandă șlefuirea umedă cu emulsie sau cu ulei de așchiere.**

Descriere tehnică

Granulație	80
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Material abraziv	Carbură de siliciu verde
Specificație	Carbură C80I5V15-W
Procedeu de șlefuire	Rectificarea sculelor
Forma	6
Ø discurilor D	100 mm

Lățimea discului T	50 mm
Caracteristici nume produs	100×50×20
Ø găurii H	20 mm
Grosime perete W	10 mm
Grosime parte inferioară E	10 mm
Tip produs	Disc de șlefuit în formă de oală