

**Disc de șlefuit ceramic în formă de oală D×A×H (mm), 100×50×20, Tip: EK80****Date comandă**

Numărul de comandă	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Piatră abrazivă în formă de oală cu: **Corindon nobil alb. Specificație: SD83AII7PVK3F oțel universal.**

Avantaj:

Cu impregnare cu rășină sintetică de jur împrejur pentru o stabilitate mai mare a muchiilor.

Cu impregnare cu rășină sintetică de jur împrejur pentru o stabilitate mai mare a muchiilor.

Aplicație:

- **Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor de așchiere precum burghie, freze etc.**
- **Se recomandă șlefuirea umedă cu emulsie sau cu ulei de așchiere.**

Descriere tehnică

Granulație	80
Prescurtare pentru material abraziv	A
Material abraziv	Corindon nobil alb
Specificație	SD83AII7PVK3F steel universal
Procedeu de șlefuire	Rectificarea sculelor

Forma	6
Ø discurilor D	100 mm
Lățimea discului T	50 mm
Caracteristici nume produs	100×50×20
Ø găurii H	20 mm
Grosime perete W	10 mm
Grosime parte inferioară E	10 mm
Tip produs	Disc de șlefuit în formă de oală