




Set de chei tubulare, îndoite, Număr de chei: 8



Date comandă

Numărul de comandă	621345 8
GTIN	4045197528322
Clasa articolului	62C

Descriere

Execuție:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de strânse. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți; la Ref. 6 și 7 cu hexagon simplu la ambele capete, de la Ref. 8 cu hexagon simplu la partea lungă și hexagon dublu la partea scurtă. Îndoită la cca. 90 – 95°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Conținut:

Câte 1 cheie Cod 621340: Ref. 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 621340: Ref. 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19

Descriere tehnică

Număr de chei	8
Unghi cca.	90 - 95 grad
Proces producție	forjată
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 19 mm	621340 19
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 17 mm	621340 17
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 18 mm	621340 18
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 16 mm	621340 16
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 11 mm	621340 11
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 8 mm	621340 8
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 13 mm	621340 13
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 10 mm	621340 10