



Cap alunecător, 1 inch fără mâner



Date comandă

Numărul de comandă	648200
GTIN	4018754013494
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Locașuri pătrate conform DIN 3120-D 25 cu gaură.

Cap culisant deplasabil pentru atingerea celui mai avantajos braț de pârghie.

Standard:

DIN 3122-A 25

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1 inch

Lungimea totală: 80 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1 inch
Lungimea totală	80 mm
Tip produs	Cap culisant

