



Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 19 mm



Date comandă

Numărul de comandă	621340 19
GTIN	4045197528186
Clasa articolului	62C

Descriere

Execuție:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de strânse. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți; la Ref. 6 și 7 cu hexagon simplu la ambele capete, de la Ref. 8 cu hexagon simplu la partea lungă și hexagon dublu la partea scurtă. Îndoită la cca. 90 – 95°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.
 Lungime cheie L₁: 204 mm
 Lungime cheie L₂: 41 mm
 Ø gaură F: 15 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	19 mm
Profil antrenare latură scurtă	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil antrenare latură lungă	Cheie tubulară hexagonală
Lungime cheie L ₁	204 mm
Lungime cheie L ₂	41 mm
Ø gaură F	15 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Unghi	90 - 95 grad

Proces producție	forjată
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Deschideri cheie egale pe ambele părți	da
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Set de chei tubulare, îndoite Număr de chei 11	621345 11
Set de chei tubulare, îndoite Număr de chei 8	621345 8