

LOCTITE**Adeziv instant, 20 g, ID producător: 496_DIE**

Date comandă

Numărul de comandă	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Adeziv universal pentru lipirea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Rezistență ridicată – de cele mai multe ori mai mare decât cea a materialelor lipite. Întărirea se realizează datorită umidității din aer.

Aplicație:

Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele. Recomandat pentru **metale**. În comparație cu Ref. 401 are o rezistență ușor mai mare și stabilitate mai mică la temperatură.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Marcare substanțe periculoase: GHS07 Atenție

Denumirea producătorului: 496

Culoarea adezivului: transparent

Vâscozitate (mPa·s la 20 °C): 125 mPa·s

Rezistența manuală după: 10 - 30 s

Interval de temperatură: -40 - 80 °C

Descriere tehnică

Interval de temperatură	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Rezistența manuală după	10 - 30 s
Culoarea adezivului	transparent
Denumirea producătorului	496
Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Vâscozitate (mPa·s la 20 °C)	125 mPa·s
Caracteristici nume produs	20 g
Conținut	20 g