



Cheie tubulară cu dublă articulație, Deschiderea cheii: 17X19mm



Date comandă

Numărul de comandă	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță; deschideri ale cheii cu toleranțe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menține capetele în poziția fixată.

Corp cu profil dublu T, robust; cu capete adânci, cu pereți subțiri, cu profil AS-Drive. Capete mobile (reglabile până la 220°).

Material:

Oțel aliat cu crom, cromată, finisaj rotund (fără muchii ascuțite).

Descriere tehnică

Lungime cheie L	250 mm
Ø cap D ₁	23,7 mm
Ø cap D ₂	26,3 mm
Deschiderea cheii ₁	17 mm
Deschiderea cheii ₂	19 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară