

**Chei fixe / tubulare articulate, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 621500 10 |
| GTIN | 4045197480224 |
| Clasa articolului | 62C |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, deschiderea cheii egală în ambele părți, toleranță exactă. Cheie tubulară rabatabilă cu cca. 180°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Înălțimea fălcii | 6,6 mm |
| Lățimea fălcii | 20,7 mm |
| Lungimea cheii | 178 mm |
| Deschiderea cheii | 10 mm |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală |
| Ø cap | 14,8 mm |
| Cap mobil | 180 grad |
| Proces producție | Forjate în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu, cromat |
| Tip produs | Cheie tubulară |

