

**Disc de debitat diamantat DxAxH (mm), 100x1x20, Tip: D126****Date comandă**

Numărul de comandă	598600 D126
GTIN	9003171006605
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Disc de debitat ultraperformant cu strat diamantat cu liant de rășină sintetică, cea mai mare durabilitate și randament maxim al procesului de debitare.

Specificații: D126/D151C100B-W-Carbide.

Aplicație:

- Debitarea carburilor pe mașini de debitat staționare.
- Se preferă debitarea umedă (durabilitate, temperatură, putere).
- Viteză de lucru 20–40 m/s.

Descriere tehnică

Granulație	D126
Specificație	D126C100B-W-Carbide
Procedeu de șlefuire	Debitare
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D

Optimizat pentru piesa de prelucrat	carbură
Forma	1A1R
Ø discurilor D	100 mm
Lățimea discului T	1 mm
Caracteristici nume produs	100×1×20
Ø găurii H	20 mm
Lățime strat abraziv U	1 mm
Înălțime strat abraziv X	5 mm
Mașină acționată	Mașini staționare de debitare
Viteză periferică recomandată	20 - 40 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		