



## Cheie tubulară cu dublă articulație, Deschiderea cheii: 10X11mm



### Date comandă

Numărul de comandă	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță; deschideri ale cheii cu toleranțe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menține capetele în poziția fixată.

Corp cu profil dublu T, robust; cu capete adânci, cu pereți subțiri, cu profil AS-Drive. Capete mobile (reglabile până la 220°).

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromată, finisaj rotund (fără muchii ascuțite).

### Descriere tehnică

Ø cap D <sub>1</sub>	14,7 mm
Ø cap D <sub>2</sub>	15,9 mm
Lungime cheie L	202 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	11 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	10 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară