


Garant**WNGA 060404, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	255469 G
GTIN	4045197895455
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Echipare cu 3 tășuri.

Descriere:

CBN de tip nou cu combinație echilibrată între rezistența la uzură și la rupere, pentru utilizarea universală în oțel călit până la 67 HRC în combinație cu o formă specială. Pentru utilizarea atât în așchiere continuă cât și în așchiere ușor și puternic întreruptă.

Categorie: BU7220

Modelul muchiilor așchietoare: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,2 mmAvans f : 0,05 - 0,15 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Modelul muchiilor așchietoare	G
Categorie	BU7220

Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Materialul sculei	CBN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 140 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNGA 060404
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		