

Garant**TCGW 110204, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	265448 G
GTIN	4045197895653
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Echipare cu 3 tășuri.

Categorie: BU7220

Modelul muchiilor așchietoare: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,03 - 0,12 mmAvans f : 0,04 - 0,12 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 160 m/min**Descriere tehnică**

Materialul sculei	CBN
Categorie	BU7220
Adâncime de tăiere a_p	0,03 - 0,12 mm
Rază la colț	0,4 mm
Modelul muchiilor așchietoare	G
Avans f	0,04 - 0,12 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 160 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCGW 110204
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		