

Calibru tampon cu prag cu toleranță numerică cu toleranță de uzură, Tip: E



Date comandă

Numărul de comandă	484026 E
GTIN	2050001952493
Clasa articolului	48B

Descriere

IMPORTANT: Articolul poate fi configurat

Câmp de toleranță: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Calitate: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Dim. nominală: 18.001 - 24 mm, Intervall: 0,001

Execuție:

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuț.

Părțile „Trece” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu un adaos de uzură conform DIN 7164.

Calibre tampon cu prag cu toleranță numerică, de ex. Cod 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Notă:

- **Vă rugăm să precizați diametrul nominal exact \varnothing cu câmp de toleranță (A-ZC) și calitate (6–13) sau toleranță numerică (\pm).**
- **Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!**
- **Pentru lise (drepte) \varnothing cu ajustaj ISO, consultați Cod 484000; 484020; 484040 sau la cerere.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027; 484028.**

Calibrarea: L6

Dim. nominală: 18,001 - 24 mm

Descriere tehnică

Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	G

Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	Y
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	ZC
Valoare toleranță	-1,65 - 3,3
Standard	DIN 7164
Standard	DIN EN ISO 1938-1

Standard	DIN 2245-1
Calitate	8
Calitate	11
Calitate	10
Calitate	13
Calitate	6
Calitate	9
Calitate	12
Calitate	7
Dim. nominală	18,001 - 24 mm
Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibru limitativ

Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	018400 60
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	019620 60
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028300 60