

Calibre de recepție cu toleranță numerică fără toleranță de uzură, Tip: G



Date comandă

Numărul de comandă	484028 G
GTIN	2050001952738
Clasa articolului	48B

Descriere

IMPORTANT: Articolul poate fi configurat

Câmp de toleranță: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Calitate: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Dim. nominală: 30.001 - 40 mm, Intervall: 0,001

Execuție:

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit.

Calibrele de recepție sunt realizate fără adaos de uzură pe partea „trece”.

Calibru de recepție cu toleranță numerică de ex. Cod 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Notă:

- **Vă rugăm să precizați diametrul nominal exact \varnothing cu câmp de toleranță (A-ZC) și calitate (6–13) sau toleranță numerică (\pm).**
- **Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!**

Calibrarea: L6

Dim. nominală: 30,001 - 40 mm

Descriere tehnică

Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M

Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	Y
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	ZC
Valoare toleranță	-1,95 - 3,9
Standard	DIN 7164
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 2245-1
Calitate	8
Calitate	12
Calitate	7

Calitate	13
Calitate	9
Calitate	10
Calitate	6
Calitate	11
Tip de calibru	Calibru de recepție
Dim. nominală	30,001 - 40 mm
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibru limitativ

Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	018400 60
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	019620 60
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028300 60