


Calibru pentru caneluri, cu toleranță numerică, Tip: F



Date comandă

Numărul de comandă	484408 F
GTIN	2050001956620
Clasa articolului	48B

Descriere

IMPORTANT: Articolul poate fi configurat

Dim. nominală: 21.001 - 25.999 mm

Calitate: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Câmp de toleranță: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Execuție:

Pentru dimensiune intermediară sau toleranță numerică.

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” și „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164. Corp al calibrului din oțel călit.

Aplicație:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Notă:

Exemplu: 15,8 m6 sau 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Calibrarea: L6

Dim. nominală: 21,001 - 25,999 mm

Descriere tehnică

Dim. nominală	21,001 - 25,999 mm
Calitate	7
Calitate	8
Calitate	9

Calitate	10
Calitate	11
Calitate	12
Calitate	13
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	ZA

Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	ZC
Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	Y
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	ZC
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	EF

Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	JS
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibru pentru caneluri

Servicii

Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	018400 60
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	019620 60
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028300 60
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60