



Set de burghie universale din carbură, Ø burghiului: 4-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Plăcuță din HM rectificată cu diamant pe toate laturile cu **tăișuri foarte ascuțite și dure**. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Aplicație:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie și beton, metal, lemn și materiale plastice.

Conținut:

Câte 1 burghiu: Ref. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Notă:

Atenție – A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!

Descriere tehnică

Număr de burghie	5
Ø burghiului	4 - 10 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură

Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu universal

Accesorii

Burghiu universal din carbură Ø burghiului 10 mm	787040 10
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 5 mm	787040 5
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 6 mm	787040 6
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 4 mm	787040 4
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 8 mm	787040 8