

**Burghiu universal din carbură, Ø burghiului: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787040 10
GTIN	9002740008170
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:**

Plăcuță din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu **tăișuri foarte ascuțite și dure**. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Aplicație:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie și beton, metal, lemn și materiale plastice.

Notă:

Atenție – A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!

Descriere tehnică

Lungimea totală	120 mm
Ø burghiului	10 mm
Lungimea spiralei	80 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu universal