

**Burghiu din carbură pentru beton, Ø: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	786000 18
GTIN	4002395358434
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din HM cu duritate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură. Cu coadă în trepte.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor pentru dibluri** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială. Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică. Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corecției tășului.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Ø cozii	10 mm
Lungime de lucru	100 mm
Ø	18 mm
Lungimea totală	160 mm
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră

