




Set de burghie universale din carbură lung, Ø burghiului: 6-12mm



Date comandă

Numărul de comandă	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Plăcuță din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu **tăișuri foarte ascuțite și dure**. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare. Lungime totală 400 mm, lungimea spiralei 300 mm.

Aplicație:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie și beton, metal, lemn și materiale plastice.

Conținut:

Câte 1 burghiu: Ref. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

Notă:

Atenție – A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!

Descriere tehnică

Număr de burghie	4
Ø burghiului	6 - 12 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu universal

Accesorii

Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 8 mm	787045 8
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 10 mm	787045 10
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 12 mm	787045 12
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 6 mm	787045 6