

**Burghiu pentru ceramică fină, dale de pardoseală, Ø burghiului: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787035 10
GTIN	9002741151370
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:**

2 buc. Un burghiu cu **plăcuță din carbură rectificată cu diamant**, cu un vârf de centrare patentat pentru fixarea precisă și găuri exacte fără ruperi. Cu coadă de 10 mm. Un burghiu din carbură pentru utilizarea în suporturile mandrinelor industriale. Cu coadă hexagonală 1/4 inch (E 6,3).

Aplicație:

Pentru **cele mai dure plăci de gresie ceramică** până la gradul de duritate Mohs / Ritz 9 precum și sticlă și porțelan.

Notă:

Nu este recomandat pentru găurirea cu percuție. Turația maximă 200 rot./min. Nu este necesară răcirea.

Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de burghie	2
Turație maximă	200 min ⁻¹

Materialul sculei	Carbura
Lungimea totală	120 mm
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Ø burghiului	10 mm
Ø cozii	10
Coadă hexagonală pentru biți	E 6,3
Tip produs	Burghiu pentru piatră