

Clește de montaj pentru inele de siguranță, Lungimea totală: 200mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 719955 200 |
| GTIN | 4003773031208 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere**Execuție:**

Vârfuri realizate special pentru montarea inelelor de siguranță fără găuri de prindere. Cu arc de deschidere.

Clește brunat, mânere îmbrăcate în plastic. Fălci înclinate la 30°.

Aplicație:

Pentru inele de siguranță și inele de protecție fără găuri de prindere.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat și călit în ulei.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Deschidere minimă capete inel | 2,2 mm |
| Lungimea totală | 200 mm |
| Pentru Ø arbore | de la 12 mm |
| Utilizare clești pentru inele de siguranță | Pentru inele de siguranță și inele de protecție fără găuri de prindere |
| Forma bacurilor | Înclinat la 30° |
| Mâner | îmbrăcat în plastic |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

| | |
|---|----------------------------------|
| Suprafață | brunat |
| Articulație cu arc de deschidere integrat | da |
| Vârf înlocuibil | nu |
| Tip produs | Clește pentru inele de siguranță |