

**Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3), Ø burghiului: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787047 5
GTIN	9002740000198
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:**

Plăcuță din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu **tăișuri foarte ascuțite și dure**. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (**E 6,3**).

Aplicație:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie și beton, metal, lemn și materiale plastice.

Notă:

Atenție – A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!

Descriere tehnică

Ø burghiului	5 mm
Lungimea totală	100 mm
Lungimea spiralei	39 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Coadă hexagonală pentru biți	E 6,3
Tip produs	Burghiu universal