

**Coadă de prindere pentru carote, Lungimea totală: 105mm****Date comandă**

Numărul de comandă	788022 105
GTIN	4002395366255
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:**

Cu filet M16 și orificiu suport pentru burghiul de centrare.

Adaptat pentru:

Carote de perforare: Cod 788000

Livrare:

Inclusiv cheie.

Notă:

Burghiu de centrare Cod 788070 Ref. 120

Descriere tehnică

Model de coadă	SDS-Plus
Lungimea totală	105 mm
Coadă tip	SDS Plus
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Tip produs	Suport

Accesorii

Carotă de perforare cu plăcuțe din carbură fără burghiu de centrare Ø găurii 50 mm	788000 50
Carotă de perforare cu plăcuțe din carbură fără burghiu de centrare Ø găurii 68 mm	788000 68
Carotă de perforare cu plăcuțe din carbură fără burghiu de centrare Ø găurii 35 mm	788000 35
Carotă de perforare cu plăcuțe din carbură fără burghiu de centrare Ø găurii 90 mm	788000 90
Burghiu de centrare Lungime 120 mm	788070 120
Carotă de perforare cu plăcuțe din carbură fără burghiu de centrare Ø găurii 82 mm	788000 82