

**Burghiu universal din carbură, Ø burghiului: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787040 5
GTIN	9002740008118
Clasa articolului	76G

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu **tăișuri foarte ascuțite și dure**. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

**Aplicație:**

**Perforare rotativă** precisă în dale, zidărie și beton, metal, lemn și materiale plastice.

**Notă:**

**Atenție – A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	85 mm
Lungimea spiralei	39 mm
Ø burghiului	5 mm
Număr de dinți Z	2
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu universal