



## Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 723100 200    |
| GTIN               | 4003773035367 |
| Clasa articolului  | 73F           |

### Descriere

#### Execuție:

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

#### Aplicație:

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la | 4,2 mm                          |
| Lungimea totală                              | 200 mm                          |
| Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la  | 3 mm                            |
| Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de | 2,5 mm                          |
| Standard                                     | DIN ISO 5749                    |
| Mâner  | Manșon din mai multe componente |

|   |  |
|---|--|
| Proces producție  | Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC) |
| Material  | Oțel crom-vanadiu                          |
| Suprafață   | cromat                                     |
| Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu   |
| Cu arc deschidere comutabil                             | nu   |
| Tip produs  | Clește de tăiere                           |