



Clește cu tăiere laterală pentru mecanic, cromat cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 110mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 724200 110 |
| GTIN | 4003773029649 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere

Execuție:

Cu cap subțire și tăișuri călite prin inducție. Duritatea tăișurilor cca. 63 HRC. Articulație intercalată cu trecere fără joc.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente. Cu arc de deschidere.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------------------|
| Lungimea totală | 110 mm |
| Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la | 1,2 mm |
| Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la | 3 mm |
| Cu arc deschidere comutabil | nu |
| Cu arc deschidere | da |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Mâner | Manșon din mai multe componente |

| | |
|------------------|---|
| Proces producție | Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC) |
| Material | Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei |
| Suprafață | cromat |
| Tip produs | Clește de tăiere |