



Clește cu tăiș frontal pentru bolțuri, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	722010 200
GTIN	4003773067047
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC), transmisie extremă cu un consum minim de putere. Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oțel electric vanadiu, forjat și călit în ulei în mai multe trepte.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	3 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	1 - 6 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	3,5 mm
Standard	DIN ISO 5743
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu ultraperformant
Suprafață	negru fosfatat
Cap	polishat

Tip produs

Clește de tăiere