

**Garant**

**Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	723510 180
GTIN	4045197501615
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Cap puternic, tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC), articulație aplicată, fără joc.

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafață **Haptoprene** aderentă.

**Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,8 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere