

**Clește cu putere mare de tăiere laterală, polizat, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	723150 140
GTIN	4003773039747
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Aplicație:

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,1 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	1,5 mm
Lungimea totală	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere