



## Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform și cap de percuție, Lățimea tijei b: 14mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 660300 14     |
| GTIN               | 4013288018076 |
| Clasa articolului  | 63H           |

### Descriere

#### Execuție:

**Mâner Kraftform** din plastic rezistent la șocuri, **cu zone moi integrate și cu cap pentru impact** (Ref. 12 și 14 fără zone moi; Ref. 3,5 fără cap pentru impact și tijă continuă).

**Tijă hexagonală** din oțel special rezistent la impact **continuă până la capătul mânerului**. De la Ref. 4,5 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie, suprafață cromată nicromat.

### Descriere tehnică

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grosime vârf a                    | 2,5 mm           |
| Hexagon pentru acționare cu cheie | 16 mm            |
| Lungimea totală                   | 367 mm           |
| Lățimea tijei b                   | 14 mm            |
| Lungimea lamei                    | 250 mm           |
| Denumirea producătorului          | 932 A            |
| Profil de antrenare               | Șurubelniță lată |
| Tip produs                        | Șurubelniță      |