

Garant**Șurubelniță pentru fantă, cu mâner din 2 componente din Haptoprene®,
Lățimea tijei b: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	660030 2
GTIN	4045197923288
Clasa articolului	61F

Descriere**Execuție:**

Șurubelniță robustă multivalentă, cu tijă conică.

Datorită structurii deosebite a suprafeței se pot transmite momente înalte chiar și cu mâinile ude sau uleioase. **Tijă** din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru cu vârfurile în trepte plan paralele.

Mâner de forță cu suprafață **Haptoprene** aderentă, dermofilă și cu miez din polipropilenă deosebit de tenace și rezistent la șocuri. **De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.**

- Tijă plan paralele în trepte compatibile precis cu fantele standard ale șuruburilor.
- Rotunjirea netedă, fără bavură a capătului mânerului, previne frecarea de palmă.
- Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii, garantând lucru fără efort și momente ridicate.
- Protecție împotriva rulării.
- Marcare cu simbol de antrenare și mărime.

Avantaj:

- Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.
- Fără efect cam-out.
- Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.
- Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
- Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă, dermofilă garantează lucrul fără efort și momente de rotație mari.
- Protecție împotriva rulării.
- Marcare cu simbol de antrenare și mărime.

Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.

Descriere tehnică

Tipul vârfului	00
Lățimea tijei b	2 mm
Lungimea totală	100 mm
Grosime vârf a	0,3 mm
Lungimea lamei	40 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Șurubelnițe