



Clește pentru inele de siguranță, Tip: A31



Date comandă

Numărul de comandă	719905 A31
GTIN	4045197493132
Clasa articolului	72B

Descriere

Execuție:

Forjat dintr-o bucată. Clește fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic. **Forma B – fălci îndoite 90°.**

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descriere tehnică

Ø vârfuri	2,3 mm
Forma	B
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	40 - 100 mm
Lungimea totală	225 mm
Standard	DIN 5254 B
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță