

**Garant**

**Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente, Lățimea tijei b: 8mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 660030 8      |
| GTIN               | 4045197923127 |
| Clasa articolului  | 61F           |

**Descriere****Execuție:**

Șurubelniță robustă multivalentă, cu tijă conică.

Datorită structurii deosebite a suprafeței se pot transmite momente înalte chiar și cu mâinile ude sau uleioase. **Tijă** din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru cu vârfurile în trepte plan paralele.

**Mâner de forță** cu suprafață **Haptoprene** aderentă, dermofilă și cu miez din polipropilenă deosebit de tenace și rezistent la șocuri. **De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.**

- **Tije plan paralele în trepte compatibile precis cu fantele standard ale șuruburilor.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavură a capătului mânerului, previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii, garantând lucru fără efort și momente ridicate.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

**De la Ref. 8 cu profil hexagonal pentru suport de cheie.**

**Avantaj:**

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă, dermofilă garantează lucrul fără efort și momente de rotație mari.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

**Aplicație:**

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.

## Descriere tehnică

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Lățimea tijei b                   | 8 mm             |
| Lungimea totală                   | 270 mm           |
| Hexagon pentru acționare cu cheie | 10 mm            |
| Tipul vârfului                    | 5                |
| Lungimea lamei                    | 160 mm           |
| Grosime vârf a                    | 1,2 mm           |
| Profil de antrenare               | Șurubelniță lată |
| Tip produs                        | Șurubelnițe      |