

Garant**Cap interschimbabil de sertizare, Tip: 2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	729624 2,5
GTIN	4045197200082
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

- Sertizare precisă datorită cursei lineare.
- Posibilități multiple de utilizare și costuri reduse datorită sistemului de schimbare rapidă fără scule
- Garantează rezultate de sertizare bune conform DIN, respectiv EN datorită capetelor înlocuibile ajustate din fabrică și a dispozitivului de blocare forțată integrat în unealta de bază.
- Poziție permanent corectă a contactului în matrița de sertizare datorită poziționării contactului
- Ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile datorită formei de proiectare mică, ușor de mânăuit.

Cu **opritor de izolare pentru poziționarea sigură a contactului.**

Aplicație:

Pentru executarea sertizării papucilor de cablu în aplicații electronice.

Adaptat pentru:

Sculă de bază Cod 729611. Racorduri plate și manșoane: F2,8, F4,8, F6,3 și F9,5; contacte plate GHW: AFK și AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 și ELO; Kostal: contacte LKS 1,5 și SLK 2,8.

Descriere tehnică

Pentru secțiunea conductorului	0,5 - 2,5 mm ²
Tip produs	Clește de sertizare

