

Garant
Cap interschimbabil de sertizare, Tip: 10

Date comandă

Numărul de comandă	729626 10
GTIN	4045197293015
Clasa articolului	71B

Descriere
Execuție:

Presare paralelă precisă cu 4 bacuri de presare acționate sincron. Presare pătrată conform DIN = suprafețe de contact optime.

- **Sertizare precisă datorită cursei liniare**
- **Posibilități multiple de utilizare și costuri reduse datorită sistemului de schimbare rapidă fără scule**
- **Garantează rezultate de sertizare bune conform DIN, respectiv EN datorită capetelor interschimbabile ajustate din fabrică și a dispozitivului de blocare forțată integrat în unealta de bază**
- **Poziție permanent corectă a contactului în matrița de sertizare datorită poziționării contactului**
- **Ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile datorită formei de proiectare mică, ușor de mănuit.**

Aplicație:

Pentru prelucrarea manșoanelor de protecție a capetelor de cablu.

Adaptat pentru :

GRANAT Sculă de bază Cod 729611.

Notă:

Se pot livra la cerere capete înlocuibile diferite.

Pentru secțiunea conductorului: 0,08 - 10 mm²

Descriere tehnică

Pentru secțiunea conductorului

0,08 - 10 mm²

Tip produs

Clește de sertizare