

Garant
Cap interschimbabil de sertizare, Tip: 16

Date comandă

Numărul de comandă	729626 16
GTIN	4045197293022
Clasa articolului	71B

Descriere
Execuție:

Presare paralelă precisă cu 4 bacuri de presare acționate sincron. Presare pătrată conform DIN = suprafețe de contact optime.

- **Sertizare precisă datorită cursei liniare**
- **Posibilități multiple de utilizare și costuri reduse datorită sistemului de schimbare rapidă fără scule**
- **Garantează rezultate de sertizare bune conform DIN, respectiv EN datorită capetelor interschimbabile ajustate din fabrică și a dispozitivului de blocare forțată integrat în unealta de bază**
- **Poziție permanent corectă a contactului în matrița de sertizare datorită poziționării contactului**
- **Ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile datorită formei de proiectare mică, ușor de mânuit.**

Aplicație:

Pentru prelucrarea manșoanelor de protecție a capetelor de cablu.

Adaptat pentru :

GRANAT Sculă de bază Cod 729611.

Notă:

Se pot livra la cerere capete înlocuibile diferite.

Pentru secțiunea conductorului: 2,5 - 16 mm²

Descriere tehnică

Pentru secțiunea conductorului

2,5 - 16 mm²

Tip produs

Clește de sertizare